


コイン形二酸化マンガンリチウム電池
Coin manganese dioxide lithium batteries**CR2477**


■外形寸法 Dimensions(mm)



■定格 Specifications


公称電圧 Nominal Voltage	3 V
公称容量 (終止電圧 2.0V) Nominal Capacity (2.0V cutoff)	1000 mAh
標準放電電流値 Standard Discharge Current	0.4 mA
標準質量 Weight	11 g
使用温度範囲 Operating Temperature	-30 ~ +70°C
用途 Applications	
● SRAMやリアルタイムクロック等メモリーバックアップ ● Memory Back-up Power Source for SRAM or Real Time Clock (RTC)	
UL認定合格部品 UL Recognized components	
● 許可番号 Certification number : MH12566 ● User replaceable	

■放電特性 Discharge Characteristics




■放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load




■放電温度特性

Discharge Characteristics on Temperature




■放電負荷と作動電圧（放電深度 40%時の電圧）

Discharge Load vs. Operation Voltage (Discharge depth 40%)




■放電負荷と電気容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity




■パルス放電特性（放電深度 40%時のパルス電圧）

Discharge Characteristics on Pulse Load (Discharge depth 40%)



■保存特性

Storage Characteristics



*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only